



## Plejlstangsspænder kort model, Type: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376725 2
GTIN	4045197226785
Artikelklasse	32S

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Passkruer sejhædede.

- Ergonomisk håndgreb af oliebestandigt kunststof.

#### Anvendelse:

- Direkte montering på pladevægge.
- I konstruktionselement med gevind i endefladen.

#### Specialtilbehør:

Vinkelfod nr. 376735.

#### Bemærk:

- Af rustfrit stål på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Holdekraft P - tryk og træk	900 N
Gevind på spænderens ende	M16×1,5 mm
Spændeslag	19 mm
Trykskrue	M6×40 mm
Samlet højde H	74 mm
Samlet længde L	163 mm

Type	376725 2
Produkttype	Plejlstangsspænder

---

**Tilbehør**

Vinkelfod stabil Type 3	376735 3
Vinkelfod stabil Type 2	376735 2