



Plejlstangsspænder kort model, Type: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376700 5
GTIN	4020772008567
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

Passkruer sejhædede.

- **Kompakt konstruktion takket være håndgreb.**
- **Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.**

Anvendelse:

- **Direkte montering på pladevægge.**
- **I konstruktionselement med gevind i endefladen.**

Specialtilbehør:

Vinkelfod nr. 376730.

Bemærk:

- **Af rustfrit stål på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Trykskrue	M12×50 mm
Gevind på spænderens ende	M24×1,5 mm

Holdekraft P - tryk og træk	4000 N
Spændeslag	67 mm
Samlet højde H	149 mm
Samlet længde L	364 mm
Type	6844J
Produkttype	Plejlstangsspænder

Tilbehør

Vinkelfod stabil Type 5	376730 5
Vinkelfod stabil Type 2	376730 2
Vinkelfod stabil Type 3	376730 3