

**Retteskinne, nøjagtighed 1, Længde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	460400 1000
GTIN	4045197206695
Artikelklasse	42G

Beskrivelse**Udførelse:**

Retteskinnerne er i specialstål, slebne på alle sider. Med firkantet tværsnit.

Anvendelse:

Til kontrol og nøjagtige arbejder.

Bemærk:

Rustfri udførelse kan leveres fra fabrikken.

Teknisk beskrivelse

Testoverfladernes planhedstolerance	0,021 mm
Form	A
Længde	1000 mm
Formbeskrivelse	firkantet tværsnit
Tværsnit, højde $\pm 0,2$ mm	9,5 mm
Tværsnit, bredde $\pm 0,2$ mm	49,3 mm
Norm	DIN 874
Nøjagtighed	1
Produktnavnsegenskab	nøjagtighed 1
Materiale	Specialstål
Kalibrering	F7
Produkttype	Retteskinne

Services

KalibreringRetteskinne Maks. længde 1000 mm

026080 1000