



## Lukke-/låsespændere vandret, Type: 4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376800 4
GTIN	4020772008628
Artikelklasse	35A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Komplet med modhold.

- Lynspænder med knæledsudveksling.
- Den selvåbende mekanisme forhindrer åbning.
- Nitter af rustfrit stål.
- Håndgreb af oliebestandigt kunststof.
- Spænderne er forzinkede.
- Spændekrogene kan indstilles med gevind.
- Lejebøsningerne er indsatshærdede.
- Lejesteder fedtsmurte.
- Krogene er sejhærdede.

#### Anvendelse:

Til lukning af beholdere.

#### Bemærk:

- Mere kompakt konstruktion takket være nyt håndgreb.
- Mere ergonomisk håndgreb af 2 komponenter med god betjeningskomfort på grund af større flade.

### Teknisk beskrivelse

Hulafstand f	35 - 46 mm
--------------	------------

Holdekraft P (træk)	7000 N
Spændekrogens justering c	59 - 123 mm
Borings-Ø d	8,5 mm
Hulafstand e	32 mm
Spænde højde h	26 mm
Samlet højde H	94,5 mm
Samlet længde L	209 - 273 mm
Type	6848HJ
Produkttype	Låsespændeordning