



Lukke-/låsespændere med spændekrog, Type: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	376740 5
GTIN	4020772094560
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

- Lynspænder med knæledsudveksling.
- Den selvåbende mekanisme forhindrer åbning.
- Nitter af rustfrit stål.
- Håndgreb af oliebestandigt kunststof.
- Spænderne er forzinkede.
- Spændekrogene kan indstilles med gevind.
- Lejebøsningerne er indsatshærdede.
- Lejesteder fedtsmurte.
- Krogene er sejhærdede.

Anvendelse:

Til lukning af beholdere.

Teknisk beskrivelse

Hulafstand e	29 mm
Borings-Ø d	11,2 mm
Tykkelse a	10,75 mm
Hulafstand f	55,5 - 63 mm
Holdekraft P (træk)	5000 N
Spændekrogens justering c	58 - 73 mm
Radius R	8 mm

Spændehøjde h	49 mm
Samlet højde H	69 mm
Samlet længde L	260,5 mm
Type	6847
Produkttype	Låsespændeanordning