

HOLEX**Plejlstangsspænder kort model, Type: 3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	376725 3
GTIN	4045197226792
Artikelklasse	32S

Beskrivelse**Udførelse:**

Passkruer sejhædede.

- **Ergonomisk håndgreb af oliebestandigt kunststof.**

Anvendelse:

- **Direkte montering på pladevægge.**
- **I konstruktionselement med gevind i endefladen.**

Specialtilbehør:

Vinkelfod nr. 376735.

Bemærk:

- **Af rustfrit stål på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Gevind på spænderens ende	M20×1,5 mm
Holdekraft P - tryk og træk	1300 N
Spændeslag	38 mm
Trykskrue	M8×50 mm
Samlet højde H	100 mm
Samlet længde L	237 mm

Type	376725 3
Produkttype	Plejlstangsspænder

Tilbehør

Vinkelfod stabil Type 2	376735 2
Vinkelfod stabil Type 3	376735 3