



Indvendig mikrometerskrue IMICRO, Måleområde: 275-300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428800 275-300
GTIN	7630041108316
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Analog indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til **ultrapræcis måling** af boringer, selv **ved store måledybder** (kan udvides med op til tre forlængere). Selvcentrerende og selvjusterende. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (**ingen hældningsfejl** af første orden). Måleflader i hårdmetal (HV5–1300).

Leveringsomfang:

Inklusive forlænger 150 mm nr. 428802 str.5/150, leveres i trækasse.

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428802.

Bemærk:

Centreringsanordninger til store måledybder på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måledybde med maks. forlænger	1581 mm
Standardmåledybde	81 mm
Mål a	26 mm
Måleområde	275 - 300 mm
Fejlgrænse	0,008 mm
Aflæsning	0,01 mm

Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 300 mm	022500 300
--	------------

Tilbehør

Tolerancering DIN 2250 C Nominalmål-Ø 280 mm	484030 280
Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 5/150	428802 5/150
Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 5/500	428802 5/500