



## Trinbakke overfladebehandlet, til T-Rex fast, Til type: 125



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361210 125
GTIN	4250364401432
Artikelklasse	34A

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Til opspænding af parallelt forbehandlede emner.

#### Materiale:

Hærdet stål, **belagte spændeflader** til høje friktionsværdier, **forøget holdekraft på min. faktor 1,5** (svarer til hårdhed 80 HRC).

#### Passer til:

Faste bakker til T-Rex nr. 361202.

### Teknisk beskrivelse

Til type	125
passer til farvekode	T-Rex
Kæbehøjde h	26 mm
Spændvidde S3	9 – 67 mm
Trin s	5 mm
Kæbebredde b	124,4 mm
Spændvidde S4	48 – 114 mm
Højde, h <sub>1</sub>	14 mm

Spændvidde S5	100 – 183 mm
e	21 mm
Produkttype	Skruestikkæbe