

**TESA****Indvendige mikrometerskruer, sæt IMICRO, Måleområde: 3,5-6,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428803 3,5-6,5
GTIN	7630041108323
Artikelklasse	45A

Beskrivelse**Udførelse:**

Analog indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til **ultrapræcis måling** af boringer, selv **ved store måledybder** (kan udvides med op til tre forlængere). Selvcentrerende og selvjusterende. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (**ingen hældningsfejl** af første orden).

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428800 og indstillingsringe.

Teknisk beskrivelse

Antal mikrometerskruer	4
Måleområde	3,5 - 6,5 mm
Tolerancering-Ø	4 / 5,5 mm
Fejlgrænse	0.004 mm
Aflæsning	0,001 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 3,5-6,5 mm	020550 3,5-6,5
--	----------------

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 4 mm	484030 4
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 3,5-4 mm	428800 3,5-4
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 6 mm	484030 6
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 4,5-5,5 mm	428800 4,5-5,5
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 5 mm	484030 5
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 5,5-6,5 mm	428800 5,5-6,5
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 4-4,5 mm	428800 4-4,5