



NC-højtryksspænder Centro-greb, Type: 125



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361180 125
GTIN	4250364402125
Artikelklasse	34A

Beskrivelse

Udførelse:

Føringsbane induktionshærdet, over- og underside slebet.

Inklusive boringer 25H6 M10 til nulpunktsspændesystem, centermål 200 mm.

Kendetegn: Indkapslet spindel, høj spånbeskyttelse, minimalt rengøringsomfang.

Funktion:

- **Spindel med integreret kraftoverførsel.**
- **Spænding med indstillelig momentnøgle (18 - maks. 70 Nm).**
- **Spændemidte indstillelig.**
- **Gentagelsesnøjagtighed $\pm 1/100$ mm ved vinklet emne.**

Anvendelse:

I forbindelse med forskellige bakker er både konventionel, glatfladet spænding og grebsspænding mulig.

Leveringsomfang:

Stiftnøgle str. 8, stiftnøgle str. 6, 6-kantet top str. 20-1/2 tommer, 6 skruer, 2 ringnøgler str. 20.

Specialtilbehør:

- **Grebsindsatser nr. 361238 – 361250 og nr. 361160.**
- **Momentnøgle nr. 656050 str. 120.**
- **Konsol nr. 361230 str. 125.**
- **Trinbakker nr. 361215.**
- **Bærerbakke, pendulerende nr. 361207 str. 125.**
- **Bærerbakke pUni-grebssæt, mobil, pendulerende nr. 361209 str. 125.**
- **Bakke nr. 361222 str. 125 og nr. 361227 str. 125.**
- **Universalgreb nr. 361345 str. 125.**

- Lavtryksbakker nr. 361229 str. 125.
- Prismebakke nr. 361185 nr. 125.
- Bakkeråemne nr. 361186 str. 125.
- Grebsbakke nr. 361218.
- Trinlister nr. 361223 str. 125.
- Spændebolte nr. 360025 str. 25M10 og 25M10/138.

Teknisk beskrivelse

Farvekode til passende tilbehør	Centro Gripp
Vægt	19,5 kg
Vandring v	46 mm
Spændekraft op til maks.	40 kN
Langsgående not l H8	30 mm
Tværgående not n H7	20 mm
f	21 mm
x	127 mm
Kæbebredde A	112 mm
B	154 mm
y	200 mm
Moment	70 Nm
Basisenhedshøjde c	100 mm
i	129 mm
i	130 mm
L	329 mm
Type	125
Ø t	13 mm
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Serie	Centro Gripp
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Grebsindsats HM, højde 7,1 – 8,6 mm Type	361242
Bakke 20 mm, til T-Rex / Centro GrippMobil Til type 125	361227 125
Emnestop, 3-dimensionalt Type 125	360435 125
Konsol Til type 125	361230 125
Bakke 64 mm, til T-Rex / Centro GrippMobil Til type 125	361222 125
Grebsbakke, til T-Rex / Centro GrippMobil Til type 64	361218 64
Grebsbakke, til T-Rex / Centro GrippMobil Til type 125	361218 125
Prismegreb Til type 125	361350 125
Trinlistepar Click-system Til type 125	361223 125
Trinbakke overfladebehandlet, til T-Rex / Centro GrippMobil Til type 125	361215 125
Bakkeråemne til Centro Gripp Til type 125	361186 125
Gripp-universalsæt (kuffert med 4 enheder) Til type 125	361345 125
Universal-nedholderbakke, til T-Rex / Centro GrippMobil Til type 125	361229 125
Holdebakke til grebsindsatser, til T-Rex / Centro Grippendulerende Til type 125	361207 125
Prismebakke Centro Gripp Til type 125	361185 125
Emnestop, 3-dimensionalt Type 300	360430 300
Emnestop	360555
Holdebakke til universalgrebsæt, til T-Rex / Centro Grippendulerende Til type 125	361209 125
Grebsindsats med 2 spidser, højde 5,2 – 6,7 mm Type	361240