




Trinbakke overfladebehandlet, til T-Rex / Centro Gripp Mobil, Til type: 125



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361215 125
GTIN	4250364401449
Artikelklasse	34A

Beskrivelse

Anvendelse:

Til opspænding af parallelt forbehandlede emner.

Materiale:

Hærdet stål, **belagte spændeflader** til høje friktionsværdier, **forøget holdekraft på min. faktor 1,5** (svarer til hårdhed 80 HRC).

Passer til:

Bevægelige bakker til T-Rex nr. 361202 og Centro-greb 361180.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde S3	9 – 67 / 9 – 162 mm
Kæbehøjde h	26 mm
Højde, h ₁	14 mm
Kæbebredde b	124,4 mm
Til type	125
Spændvidde S4	48 – 114 / – mm
Spændvidde S5	100 – 183 / 102 – 256 mm

passer til farvekode	Centro Gripp
passer til farvekode	T-Rex
Trin s	5 mm
e	21 mm
Produkttype	Skruestikkæbe