



Indvendige mikrometerskruer, sæt IMICRO, Måleområde: 6-12mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 428803 6-12 |
| GTIN | 7630041108033 |
| Artikelklasse | 45A |

Beskrivelse

Udførelse:

Analog indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til **ultrapræcis måling** af borer, selv **ved store måledybder** (kan udvides med op til tre forlængere). Selvcentrerende og selvjusterende. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (**ingen hældningsfejl** af første orden).

Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428800 og indstillingsringe. Forlænger 100 mm nr. 428802.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|-----------|
| Tolerancering-Ø | 8 / 10 mm |
| Antal mikrometerskruer | 3 |
| Måleområde | 6 - 12 mm |
| Fejlgrænse | 0.004 mm |
| Aflæsning | 0,001 mm |
| Norm | DIN 863 |
| Måletromleinddeling | 1/50 mm |
| Måleværktøj | analog |

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Testprotokol | Producentens testrapport |
| Emballage | Stabil boks |
| Kalibrering | S6 |
| Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |

Services

| | |
|--|-------------|
| KalibreringIndvendige mikrometerskrue, sæt Måleområde 6-12 mm | 020550 6-12 |
|--|-------------|

Tilbehør

| | |
|--|--------------|
| Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 1/100 | 428802 1/100 |
| TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm | 484030 7 |
| Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 6-8 mm | 428800 6-8 |
| TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm | 484030 9 |
| TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 11 mm | 484030 11 |
| Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 10-12 mm | 428800 10-12 |
| Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 8-10 mm | 428800 8-10 |