



Prismebakke Centro Gripp, Til type: 125



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 361185 125 |
| GTIN | 4250364402347 |
| Artikelklasse | 34A |

Beskrivelse

Udførelse:

Prismevinkel 120° – akselhøjde 53 mm i begge sider. Bakker kan åbne, så emnet kan tages ud fra oven – også ved maks. Ø.

Anvendelse:

Til opspænding af runde emner.

Materiale:

Hærdet og slebet stål.

Passer til:

Centro Gripp nr. 361180.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Til type | 125 |
| c | 12 mm |
| Prismespænde-Ø D ₁ | 17 - 42 mm |
| passer til farvekode | Centro Gripp |
| Prismespænde-Ø D ₂ | 38 - 104 mm |

| | |
|--------------|---------------|
| Kæbehøjde h | 81 mm |
| Kæbebredde b | 124,4 mm |
| c_1 | 39 mm |
| Produkttype | Skruestikkæbe |