



## Bærerbakke pendulerende, mobil, Til type: 125



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361336 125
GTIN	4250364402415
Artikelklasse	34A

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Bærebakke, der kan pendle mobilt, bruges til udligning af ikke-parallele opspændingsflader og til opspænding af uregelmæssige emner.

#### Passer til :

Titan 2 nr. 361302.

#### Bemærk:

Kileholdere + tilbehør nr. 361341 – 361352, gribeindsatser nr. 361238 – 361250.  
passer til farvekode: LCV125G

### Teknisk beskrivelse

Til type	125
Kæbebredde b	97 mm
c	24 mm
Kæbehøjde h	20 mm
Kæbelængde l	189 mm
passer til farvekode	Titan 2
passer til farvekode	LCV125G
Produkttype	Skruestikkæbe

---

**Tilbehør**

Kileholder Type 2	361341 2
Kileholder Type 1	361341 1
Støttebolte 23 mm – 48 mm Samlet højde H 34 mm	361343 34
Støttebolte 23 mm – 48 mm Samlet højde H 43 mm	361343 43
Støttebolte 23 mm – 48 mm Samlet højde H 23 mm	361343 23
Støttebolte 23 mm – 48 mm Samlet højde H 48 mm	361343 48
Støttebolte 23 mm – 48 mm Samlet højde H 29 mm	361343 29