



## Indvendige mikrometerskruer, sæt IMICRO, Måleområde: 11-20mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428803 11-20
GTIN	7630041108071
Artikelklasse	45A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Analog indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til **ultrapræcis måling** af boringer, selv **ved store måledybder** (kan udvides med op til tre forlængere). Selvcentrerende og selvjusterende. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (**ingen hælningsfejl** af første orden).

#### Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428800 og indstillingsringe. Forlænger 150 mm nr. 428802.

### Teknisk beskrivelse

Måleområde	11 - 20 mm
Tolerancering-Ø	11 / 17 mm
Antal mikrometerskruer	3
Fejlgrænse	0.004 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

## Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 15 mm	484030 15
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 12 mm	484030 12
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 14-17 mm	428800 14-17
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 17-20 mm	428800 17-20
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18
Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 2/150	428802 2/150
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 11-14 mm	428800 11-14