



Universal-nedholderbakke, til T-Rex fast, Til type: 125



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361228 125
GTIN	4250364402040
Artikelklasse	34A

Beskrivelse

Udførelse:**Spændvidder:**

Høj side **med** fjederblade

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 138 mm (Centro Gripp).

Høj side **uden** fjederblade

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 156 mm (Centro Gripp).

Trinside **uden** fjederblade

44 – 126 mm (T-Rex) / 54 – 208 mm (Centro Gripp).

Anvendelse:

Nedholder med slebne fjederblade til rå og bearbejdede spændeflader. 'Klik'-hurtigspændesystem til fastgørelse af kliklister. Høj spændenøjagtighed til parallel og vinkelpræcis bearbejdning. Spændefladerne efterlader stort set ingen synlige mærker.

Passer til :

Faste bakker til T-Rex nr. 361202.

Leveringsomfang:

Inklusive fjederblade.

Bemærk:

Fjederblade skal bestilles separat!

Kæbebredde b: 124,4 mm

Bredde, b₁: 90 mm

c: 14 mm

c₁: 19 mm

Kæbehøjde h: 34 mm

Kæbelængde l: 59 mm

Teknisk beskrivelse

c_1	19 mm
Længde, l_2	8,8 mm
Til type	125
Bredde, b_1	90 mm
Kæbebredde b	124,4 mm
c	14 mm
Kæbehøjde h	34 mm
passer til farvekode	T-Rex
Kæbelængde l	59 mm
Produkttype	Skruestikkæbe