



Indvendig mikrometerskrue IMICRO, Måleområde: 3,5-4mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 428800 3,5-4 |
| GTIN | 7630041108330 |
| Artikelklasse | 45A |

Beskrivelse

Udførelse:

Analog indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til **ultrapræcis måling** af borer, selv **ved store måledybder** (kan udvides med op til tre forlængere). Selvcentrerende og selvjusterende. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (**ingen hælningsfejl** af første orden). Måleflader i hærdet stål (HV30–770).

Specialtilbehør:

Indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428802.

Bemærk:

Centreringsanordninger til store måledybder på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------|------------|
| Måleområde | 3,5 - 4 mm |
| Standardmåledybde | 20 mm |
| Mål a | 2 mm |
| Fejlgrænse | 0,004 mm |
| Aflæsning | 0,001 mm |
| Norm | DIN 863 |
| Måletromleinddeling | 1/50 mm |

| | |
|--------------|------------------------------------|
| Måleværktøj | analog |
| Testprotokol | Producentens testrapport |
| Kalibrering | B6 |
| Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |

Services

| | |
|--|------------|
| KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm | 022500 20 |
| DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm | 022510 200 |

Tilbehør

| | |
|---|----------|
| ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 4 mm | 484030 4 |
|---|----------|