



## Universal-nedholderbakke, til T-Rex / Centro Gripp Mobil, Til type: 125



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361229 125
GTIN	4250364402057
Artikelklasse	34A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Spændvidder:

Høj side **med** fjederblade

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 138 mm (Centro Gripp).

Høj side **uden** fjederblade

0 – 100 mm (T-Rex) / 0 – 156 mm (Centro Gripp).

Trinside **uden** fjederblade

44 – 126 mm (T-Rex) / 54 – 208 mm (Centro Gripp).

#### Anvendelse:

Nedholder med slebne fjederblade til rå og bearbejdede spændeflader. 'Klik'-hurtigspændesystem til fastgørelse af kliklister. Høj spændenøjagtighed til parallel og vinkelpræcis bearbejdning. Spændefladerne efterlader stort set ingen synlige mærker.

#### Leveringsomfang:

Inklusive fjederblade.

#### Bemærk:

Fjederblade skal bestilles separat!

Kæbebredde b: 90 mm

c: 12 mm

c<sub>1</sub>: 34 mm

Kæbehøjde h: 34 mm

Højde, h<sub>1</sub>: 16 mm

Kæbelængde l: 61 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kæbehøjde h	34 mm
$c_1$	34 mm
Til type	125
Højde, $h_1$	16 mm
Længde, $l_1$	21 mm
passer til farvekode	Centro Gripp
passer til farvekode	T-Rex
c	12 mm
Længde, $l_2$	8,8 mm
Kæbelængde l	61 mm
Kæbebredde b	90 mm
Produkttype	Skruestikkæbe