



## Indvendige mikrometerskruer, sæt IMICRO, Måleområde: 20-40mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428803 20-40
GTIN	7630041108118
Artikelklasse	45A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Analog indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til **ultrapræcis måling** af borer, selv **ved store måledybder** (kan udvides med op til tre forlængere). Selvcentrerende og selvjusterende. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (**ingen hældningsfejl** af første orden).

#### Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428800 og indstillingsringe. Forlænger 150 mm nr. 428802.

### Teknisk beskrivelse

Antal mikrometerskruer	4
Måleområde	20 - 40 mm
Tolerancering-Ø	25 / 35 mm
Fejlgrænse	0.004 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendige mikrometerskrue, sæt Måleområde 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

## Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 22 mm	484030 22
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 37 mm	484030 37
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 25-30 mm	428800 25-30
Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 3/500	428802 3/500
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 35-40 mm	428800 35-40
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 20-25 mm	428800 20-25
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 30-35 mm	428800 30-35
Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 3/150	428802 3/150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 27 mm	484030 27
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 33 mm	484030 33