



Digital indvendig XTL-hurtigmåler, Måleområde: 25-35mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428760 25-35
GTIN	2050001706461
Artikelklasse	46B

Beskrivelse

Udførelse:

3-punkts indvendig hurtigmåler til bundhulsmåling fra str. 12,5–16. Faste målebakker i HM, fra str. 12,5–16 med HM-indsatser. Aflæsning på stort, kontrastrigt digitaldisplay. Sikker, fejlfri måling uden nonius. Fremragende til lodret boremåling.

Funktion:

- Skift mellem mm/tommer.
- Indstilling af 2 forudindstillede værdier.
- Tænd/sluk-/holdeværdi-knap.

Leveringsomfang:

Målearm, målehoved med UKAS-prøveprotokol. Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabler nr. 498950 (fra str. 20), nr. 498951 (op til str. 20), indstillingsringe nr. 484030, forlængere nr. 428510.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,001 mm
Måleområde	25 - 35 mm
Standardmåledybde	66 mm
Måledybde med forlænger	230 mm
Mål a	0,5 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Antal medfølgende batterier	1

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendigt 3-punkts måleapparat

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm	022500 50
DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

Tilslutningskabel, dupleks Type USB2	498950 USB2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Forlænger til indvendige mikrometerskrue Type 4/150	428510 4/150
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 25 mm	484030 25
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Tilslutningskabel, dupleks Type 2	498950 2
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm	484030 35
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 28 mm	484030 28
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 32 mm	484030 32
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 34 mm	484030 34
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 30 mm	484030 30
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 26 mm	484030 26