



NC-højtryksspænder T-Rex, Type: 125



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361202 125
GTIN	4250364401951
Artikelklasse	34A

Beskrivelse

Udførelse:

Over- og underside slebet. **Inklusive borer 25H6 M10 til nulpunktsspændesystemer centermål 200 mm.**

Egenskab:

Stabil, kompakt basisenhed (GGG 60) og samtidig stor spændvidde. Fuldstændigt indkapslet og nitreret spindel (forøget funktionssikkerhed, optimeret spånstop, minimalt rengøringsbehov).

Funktion:

Opspænding med indstillelig momentnøgle (maks. 30 Nm) med minimalt tab af spændekant på emnet (i forbindelse med bakker/grebsindsatser). **Med speciel højtryksspindel og mekanisk kraftoverførselshed.**

Anvendelse:

Sikker og hurtig opspænding af **råemner, skærebrændings- og savsnit**, da de **hærdede og udskiftelige grebsindsatser** trænger ind i emnet. Egnede til alle materialer med en hårdhed op til ca. 1000 N/mm² (undtagelse: hærdede materialer).

Passer til:

Bærebakker fast nr. 361206; 361208.

Bærebakker mobil nr. 361207; 361209.

Leveringsomfang:

4 monteringskruer, 6-kantet skruebit 3/8 tomme. Ekstra 3 skiftenøgler (str. 5 / 8 / 10).

Specialtilbehør:

- **Konsol, se nr. 361230 str. 125.**
- **Grebsindsatser se nr. 361238 - 361250; 361260**
- **Trinbakker, se nr. 361210; 361215.**

- Bærerbakke, fast, se nr. 361206 str. 125.
- Bærerbakke, pendulerende, se nr. 361207 str. 125.
- Bærerbakke, universalgrebssæt, se nr. 361208 str. 125.
- Bærerbakke, Uni-grebssæt, mobil pendulerende, se nr. 361209 str. 125.
- Universal-grebssæt, se nr. 361345 str. 125.
- Lavtryksbakker, se nr. 361228; 361229 str. 125.
- Momentnøgle nr. 656050 str. 60
- Grebsbakke, se nr. 361217; 361218.
- Trinliste, se nr. 361223 str. 125.
- Spændebolte nr. 360025, 25M10 hhv. 25M10/138.
- Fikserings- og fastspændingssæt, nr. 360530.

Teknisk beskrivelse

Langsgående not l H8	30 mm
Farvekode til passende tilbehør	T-Rex
Moment	30 Nm
i	130 mm
y	200 mm
x	127 mm
Spændekraft op til maks.	40 kN
Type	125
Vægt	18 kg
Basisenhedsbredde B	154 mm
Samlet længde L	256 mm
Tværgående not n H7	20 mm
Monteringsboring u	13 mm
f	21 mm
Udførelse	Nulpunktsspændesystem
Serie	T-Rex
Produkttype	Maskinskruestik

Tilbehør

Emnestop, 3-dimensionalt Type 125	360435 125
Holdebakke til universalgrebssæt, til T-Rexfast Til type 125	361208 125
Bakke 20 mm, til T-Rexfast Til type 125	361225 125
Prismebakke Centro Gripp Til type 125	361185 125
Holdebakke til grebsindsatser, til T-Rex / Centro Grippendulerende Til type 125	361207 125
Konsol Til type 125	361230 125
Bakkeråemne til Centro Gripp Til type 125	361186 125
Grebsbakke, til T-Rexfast Til type 64	361217 64
Grebsbakke, til T-Rex / Centro GrippMobil Til type 64	361218 64
Bakke 20 mm, til T-Rex / Centro GrippMobil Til type 125	361227 125
Gripp-universalsæt (kuffert med 4 enheder) Til type 125	361345 125
Universal-nedholderbakke, til T-Rex / Centro GrippMobil Til type 125	361229 125
Grebsbakke, til T-Rex / Centro GrippMobil Til type 125	361218 125
Trinlistepar Click-system Til type 125	361223 125
Holdebakke til universalgrebssæt, til T-Rex / Centro Grippendulerende Til type 125	361209 125
Bakke 64 mm, til T-Rex / Centro GrippMobil Til type 125	361222 125
Grebsindsats HM, højde 7,1 – 8,6 mm Type	361242
Universal-nedholderbakke, til T-Rexfast Til type 125	361228 125
Grebsbakke, til T-Rexfast Til type 125	361217 125
Emnestop	360555
Holdebakke til grebsindsatser, til T-Rexfast Til type 125	361206 125
Trinbakke overfladebehandlet, til T-Rex / Centro GrippMobil Til type 125	361215 125
Emnestop, 3-dimensionalt Type 300	360430 300
Prismegreb Til type 125	361350 125
Bakke 64 mm, til T-Rexfast Til type 125	361220 125