



## Indvendige mikrometerskruer, sæt IMICRO, Måleområde: 40-100mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428803 40-100
GTIN	7630041108163
Artikelklasse	45A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Analog indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til **ultrapræcis måling** af borer, selv **ved store måledybder** (kan udvides med op til tre forlængere). Selvcentrerende og selvjusterende. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (**ingen hældningsfejl** af første orden).

#### Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428800 og indstillingsringe. Forlænger 150 mm nr. 428802.

### Teknisk beskrivelse

Antal mikrometerskruer	6
Måleområde	40 - 100 mm
Tolerancering-Ø	50 / 70 / 90 mm
Fejlgrænse	0,004 / 0,005 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm

Måleværktøj	analog
Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

Kalibrering Indvendige mikrometerskrue, sæt Måleområde 40-100 mm	020550 40-100
---	---------------

## Tilbehør

Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 90-100 mm	428800 90-100
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 70-80 mm	428800 70-80
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 40-50 mm	428800 40-50
Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 4/150	428802 4/150
Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 4/500	428802 4/500
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm	484030 45
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 65 mm	484030 65
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 50-60 mm	428800 50-60
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 80-90 mm	428800 80-90
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 95 mm	484030 95
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 75 mm	484030 75
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 60-70 mm	428800 60-70

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 85 mm

484030 85