



## Indvendige mikrometerskruer, sæt IMICRO, Måleområde: 100-200mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428803 100-200
GTIN	7630041108231
Artikelklasse	45A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Analog indvendig 3-punkts-mikrometerskrue til **ultrapræcis måling** af boringer, selv **ved store måledybder** (kan udvides med op til tre forlængere). Selvcentrerende og selvjusterende. Eneste indvendige mikrometerskrue efter Abbes princip (**ingen hældningsfejl** af første orden).

#### Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428800 og indstillingsringe. Forlænger 150 mm nr. 428802.

### Teknisk beskrivelse

Antal mikrometerskruer	4
Måleområde	100 - 200 mm
Tolerancering-Ø	125 / 175 mm
Fejlgrænse	0,006 / 0,007 mm
Aflæsning	0,01 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Testprotokol	Producentens testrapport
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 100-200 mm	020550 100-200
--	----------------

## Tilbehør

Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 175-200 mm	428800 175-200
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 190 mm	484030 190
Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 5/500	428802 5/500
Forlænger til indvendig mikrometerskrue IMICRO Type 5/150	428802 5/150
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 150-175 mm	428800 150-175
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 100-125 mm	428800 100-125
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 160 mm	484030 160
Indvendig mikrometerskrue IMICRO Måleområde 125-150 mm	428800 125-150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 110 mm	484030 110
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 140 mm	484030 140