

Garant**Fladspændepatron form ADB med kølekanalboringer, SK 40 A = 160,
Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300276 16
GTIN	4045197829887
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:****GARANT –**

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Med kølekanaler, der kan lukkes.

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	48 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	16
Udragende længde, A-mål	160 mm
Spænde-Ø D ₁	16 mm
Adapter	SK 40 A = 160
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

Tilbehør

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
	308830 40

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40

308610 40

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40

308760 40

AntræksbolteForm A Passer til konus 40

308600 40

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40

308806 40

Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40

308820 40

Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 16 mm

309900 16