

Garant**Fladespændepatron form ADB med kølekanalboringer, SK 50 A = 130,
Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 300346 6 |
| GTIN | 4045197830135 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:****GARANT –**

Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Med kølekanaler, der kan lukkes.

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Spænde-Ø D ₁ | 6 mm |
| Udragende længde, A-mål | 130 mm |
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 6 |
| Udvendig Ø D | 25 mm |
| Adapter | SK 50 A = 130 |
| Norm | DIN 6359 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Form | ADB |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Produkttype | Fladespændepatron |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50 | 308605 50 |
| Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50 | 308610 50 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50 | 308615 50 |
| Antræksbolteform B Passer til konus 50 | 308640 50 |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50 | 308740 50 |
| AntræksbolteForm A Passer til konus 50 | 308600 50 |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50 | 308785 50 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50 | 308790 50 |
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50 | 308830 50 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50 | 308650 50 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 50 | 308660 50 |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50 | 308820 50 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50 | 308760 50 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50 | 308795 50 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50 | 308620 50 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50 | 308765 50 |
| Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50 | 308720 50 |
| Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 6 mm | 309900 6 |

