

**Garant****Fladespændepatron form ADB med kølekanalboringer, SK 50 A = 130,  
Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300346 12
GTIN	4045197830166
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:****GARANT –**

Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Med kølekanaler, der kan lukkes.**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Udragende længde, A-mål	130 mm
Udvendig Ø D	42 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	12
Adapter	SK 50 A = 130
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1

Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

## Tilbehør

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 12 mm	309900 12

