

**HOLEX****Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, form ADB, SK 50, Spænde-Ø D1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302058 16
GTIN	4045197830340
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Koncentricitet  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Med RFID / balluffchip-boring.**
- **Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.**
- **Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.**
- **Kølemiddeltryk op til 80 bar.**

**Anvendelse:**

Til boring, rivning og sletfræsning.

**Leveringsomfang:**

Inklusive sekskantet nøgle med T-greb.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308810 – 308830, str. 12; 20; 32;  
Reduktionspatron nr. 302135 – 302187.

**Teknisk beskrivelse**

L <sub>2</sub>	45 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Gevind M	M12×1
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Udvendig Ø D	49,5 mm

Udragende længde, A-mål	80,5 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	61,5 mm
Justeringsområde V	10 mm
Adapter	SK 50
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	ADB
Indvendig køling	Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

## Tilbehør

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
	308820 50

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Antræksboltetætnet Passer til konus 50	308660 50
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308795 50
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50