

## Spiralborsæt HSS-E nr. 114405 med kassette, ubelagt, Type: 1-13



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	115305 1-13
GTIN	4045197542618
Artikelklasse	12B

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Bestående af spiralbor DIN 338.

**Profilslebet:** Høj rundløbs- og interval-nøjagtighed samt en præcist slebet spids. Bor til serieproduktion.

Med tilspidsning form C fra størrelse 2 mm.

### Teknisk beskrivelse

Borområde	1 - 13 mm
Bor i stigende størrelse	0,5 mm
Antal bor	25
Skaft	Cylindrisk skaft
Antal skær Z	2
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 338

Type	N
Tolerance, nom. Ø	h8
Spidsvinkel	135 grader
Indvendig køling	nej
med kassette	ja
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	8 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	8 m/min	M
Uni	betinget egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

## Tilbehør

Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 12 mm	114405 12
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 10,5 mm	114405 10,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114405 9
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5

Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114405 6
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 13 mm	114405 13
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114405 4
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114405 10
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114405 4,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114405 1
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 12,5 mm	114405 12,5
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 11 mm	114405 11
Spiralbor HSS-EN Ø DC h8 11,5 mm	114405 11,5
Kassette tom, til spiralbor DIN 338 Type 1-13	115475 1-13