

Mahr**Indvendig mikrometerskrue Micromar, Måleområde: 30-40mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 428900 30-40 |
| GTIN | 4059192010645 |
| Artikelklasse | 43A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele matforkromede.

Målespindel fuldstændig hærdet og slebet.

Hurtigdrev med integreret kobling.

Selvcentrerende målehoved fra 12 mm med HM-målebakker.

Fra 12 mm **til målinger ned til bunden af borehullet.**

Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428950, indstillingsringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|-------------|
| Mål a | 0 mm |
| Standardmåledybde | 76 mm |
| Måledybde med forlænger | 226 mm |
| Måleområde | 30 - 40 mm |
| Fejlgrænse | 0,004 mm |
| Aflæsning | 0,005 mm |
| Norm | DIN 863 |
| Måletromleinddeling | 1/50 mm |
| Måleværktøj | analog |
| Emballage | Stabil boks |

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Kalibrering | B6 |
| Produkttype | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |

Services

| | |
|---|------------|
| Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 50 mm | 022500 50 |
| DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm | 022510 200 |

Tilbehør

| | |
|---|-----------|
| Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm | 484030 35 |
|---|-----------|