

Garant**Stålbåndmål "Quickmeter", Båndlængde: 2Hm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	461992 2H
GTIN	4045197679512
Artikelklasse	41H

Beskrivelse**Udførelse:**

Rustfrit, brudsikkert rustfrit stålbånd med slidstærk lakering.
Med praktisk bælteclips. Med vipbar krog.

Fordel:

Takket være den konvekse bombering ligger båndet **fladt** på bordet; hvorved mål kan aflæses og overføres nemt og fejlfrit.

Funktion:

Ruller selv ud pr. tastetryk og stopper, når tasten slippes.

Teknisk beskrivelse

Båndlængde	2 m
Båndbredde	16 mm
Bredde	24 mm
Ø	62 mm
Norm	EG II
Materiale	Ædelstål, INOX
Kalibrering	G1

Produkttype

Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 2 m

026240 2