

**Mahr****Indvendige mikrometerskruer, sæt, Måleområde: 12-20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428910 12-20
GTIN	4059192010805
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele matforkromede. Målespindel fuldstændig hærdet og slebet. Hurtigdrev med integreret kobling. Selvcentrerende målehoved fra 12 mm med HM-målebakker. Fra 12 mm **til målinger ned til bunden af borehullet**. Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt.

**Leveringsomfang:**

Indvendige mikrometerskruer nr. 428900 med tilhørende indstillingsringe.

**Teknisk beskrivelse**

Antal indstillingsringe	1
Antal mikrometerskruer	2
Tolerancering-Ø	16 mm
Måleområde	12 - 20 mm
Aflæsning	0,001 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm

Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

## Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18
Indvendig mikrometerskrue Micromar Måleområde 16-20 mm	428900 16-20
Indvendig mikrometerskrue Micromar Måleområde 12-16 mm	428900 12-16
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 14 mm	484030 14