


**Garant****Stålbåndmål "Quickmeter", Båndlængde: 3Hm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 461992 3H     |
| GTIN                | 4045197679529 |
| Artikelklasse       | 41H           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rustfrit, brudsikkert rustfrit stålbånd med slidstærk lakering.  
Med praktisk bælteclips. Med vipbar krog.

**Fordel:**

Takket være den konvekse bombering ligger båndet **fladt** på bordet; hvorved mål kan aflæses og overføres nemt og fejlfrit.

**Funktion:**

**Ruller selv ud pr. tastetryk** og stopper, når tasten slippes.

**Teknisk beskrivelse**

|            |                |
|------------|----------------|
| Båndlængde | 3 m            |
| Båndbredde | 16 mm          |
| Bredde     | 24 mm          |
| Ø          | 62 mm          |
| Norm       | EG II          |
| Materiale  | Ædelstål, INOX |

|             |         |
|-------------|---------|
| Kalibrering | G1      |
| Produkttype | Båndmål |

### Services

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| KalibreringBåndmål Maks. længde 5 m | 026240 5 |
|-------------------------------------|----------|