

**Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 8-10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428990 8-10
GTIN	4045197276322
Artikelklasse	42B

Beskrivelse**Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele marforkromet (fra Ø 12 HM målebakker). Selvcentrerende målehoved med 3 målebakker (fra Ø 12 HM).

Leveringsomfang:

Inklusive tolerancering (til justering) og forlænger.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428993, indstillingsringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Standardmåledybde	54 mm
Måleområde	8 - 10 mm
Måledybde med forlænger	154 mm
Tolerancering-Ø	8 mm
Mål a	1,5 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,001 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200R mm	022510 200R

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 8 mm	484030 8
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 10 mm	484030 10
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm	484030 9
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 6-12	428993 6-12