

Mahr**Indvendig mikrometerskrue Micromar, Måleområde: 60-70mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428900 60-70
GTIN	4059192010676
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele matforkromede.

Målespindel fuldstændig hærdet og slebet.

Hurtigdrev med integreret kobling.

Selvcentrerende målehoved fra 12 mm med HM-målebakker.

Fra 12 mm **til målinger ned til bunden af borehullet.**

Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428950, indstillingsringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Standardmåledybde	79 mm
Måledybde med forlænger	229 mm
Mål a	0 mm
Måleområde	60 - 70 mm
Fejlgrænse	0,005 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022500 100

Tilbehør

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 65 mm	484030 65
---	-----------