

 Mahr**Digital, indvendig mikrometerskrue med dataudgang, Måleområde: 6-8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428930 6-8
GTIN	4059192010898
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Enkel, direkte aflæsning på kontrastrigt digitalt display. Klar til at måle med det samme takket være referencesystem. REFERENCE-målesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Muligt at skifte mellem relative og absolutte målinger. Tilslutningsgevind til nemt skift af målehoveder. Selvcentrerende målehoved, fra 12 mm med HM-målebakker. Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt. **Fra 12 mm for måling ned til bunden af borehullet.**

Funktion:

IP52: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428950, datakabel nr. 498940, indstillingsringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måledybde med forlænger	133 mm
Standardmåledybde	58 mm
Måleområde	6 - 8 mm
Mål a	1,5 mm

Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,001 mm
Antal medfølgende batterier	1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Beskyttelsesklasse IP	IP 52
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	DIN 863
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	RS232C-interface.
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Måleværdisikring	MAHR reference-låsesystem
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm	484030 7
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2

Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
Sender Type S4E	498966 S4E
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975