


Garant**Båndmål med rude, Båndlængde: 2,5m**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	462201 2,5
GTIN	4045197226020
Artikelklasse	41H

Beskrivelse

Udførelse:

- **Slagfast kunststofhus.**
- **Indsatte aluminiumsprofiler på begge funktionsflader. Det giver præcise kontaktflader til indvendig og udvendig måling.**
- **Aluminiumsprofiler, der er modstandsdygtige over for varme og mekanisk belastning.**
- **Ovnlakeret båndmål, med sort tryk. Bomberet = kan ikke knække, med flytbar endekrog (til indvendig og udvendig måling). Kontrastrig skala, slidstærk og rustbeskyttet.**
- **Deling mm / mm (overkant / underkant).**
- **Skala med rude står i samme aflæsningsretning.**

Meget lille båndmål med rude til indvendig måling.

Teknisk beskrivelse

Kabinet, højde	48 mm
Båndbredde	8 mm
Kabinet, længde	48 mm
Kabinet, bredde	15 mm

Båndlængde	2,5 m
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produkttype	Båndmål

Services

KalibreringBåndmål Maks. længde 5 m	026240 5
-------------------------------------	----------