



Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 16-20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428990 16-20
GTIN	4045197273697
Artikelklasse	42B

Beskrivelse

Udførelse:

Aflæsnings- og betjeningsdele marforkromet (fra Ø 12 HM målebakker). Selvcentrerende målehoved med 3 målebakker (fra Ø 12 HM).

Leveringsomfang:

Inklusive tolerancering (til justering) og forlænger.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428993, indstillingsringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måledybde med forlænger	230 mm
Standardmåledybde	80 mm
Tolerancering-Ø	16 mm
Mål a	0,5 mm
Måleområde	16 - 20 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100R mm	022500 100R
DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200R mm	022510 200R

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 16 mm	484030 16
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 12-20	428993 12-20
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 17 mm	484030 17
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 20 mm	484030 20
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 20-30	428993 20-30
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 19 mm	484030 19
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 18 mm	484030 18