

**Mahr****Digital, indvendig mikrometerskrue med dataudgang, Måleområde: 60-70mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 428930 60-70  |
| GTIN                | 4059192010997 |
| Artikelklasse       | 43A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Enkel, direkte aflæsning på kontrastrigt digitalt display. Klar til at måle med det samme takket være referencesystem. REFERENCE-målesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Muligt at skifte mellem relative og absolutte målinger. Tilslutningsgevind til nemt skift af målehoveder. Selvcentrerende målehoved, fra 12 mm med HM-målebakker. Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt. **Fra 12 mm for måling ned til bunden af borehullet.**

**Funktion:**

IP52: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

**Specialtilbehør:**

Forlænger nr. 428950, datakabel nr. 498940, indstillingsringe nr. 484030.

**Teknisk beskrivelse**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Måleområde              | 60 - 70 mm |
| Standardmåledybde       | 79 mm      |
| Mål a                   | 0,5 mm     |
| Måledybde med forlænger | 229 mm     |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Fejlgrænse  | 0,005 mm                           |
| Aflæsning   | 0,001 mm                           |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032                      |
| Antal medfølgende batterier                       | 1                                  |
| Beskyttelsesklasse IP                             | IP 52                              |
| Energiforsyning                                   | Batteridrevet                      |
| Norm  | DIN 863                            |
| Reverserbar aflæsning                             | mm / tomme                         |
| Interface   | RS232C-interface.                  |
| Interface   | Digimatic-interface                |
| Interface   | USB-interface                      |
| Måleværdisikring                                  | MAHR reference-låsesystem          |
| Måleværktøj                                       | digital                            |
| Emballage   | Stabil boks                        |
| Kalibrering                                       | B6                                 |
| Produkttype                                       | Indvendig 3-punkts mikrometerskrue |

## Services

|   |            |
|---|------------|
| KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm       | 022500 100 |
| DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm | 022510 200 |

## Tilbehør

|  |               |
|--|---------------|
| Sender Type S4E                                      | 498966 S4E    |
| ToleranceringDIN 2250 C Nominalmål-Ø 65 mm           | 484030 65     |
| Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2        | 498940 D2     |
| Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032 | 081560 CR2032 |
| Multi-modtager / tastaturinterface USB Type          | 498975        |

|   |             |
|---|-------------|
| Modtager / tastaturinterface USB Type           | 498965      |
| Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2   | 498940 R2   |
| Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2 | 498940 USB2 |