

**Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 25-30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428990 25-30
GTIN	4045197274212
Artikelklasse	42B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele marforkromet (fra Ø 12 HM målebakker). Selvcentrerende målehoved med 3 målebakker (fra Ø 12 HM).

**Leveringsomfang:**

Inklusive tolerancering (til justering) og forlænger.

**Specialtilbehør:**

Forlænger nr. 428993, indstillingsringe nr. 484030.

**Teknisk beskrivelse**

Mål a	0,5 mm
Tolerancering-Ø	25 mm
Måleområde	25 - 30 mm
Måledybde med forlænger	240 mm
Standardmåledybde	90 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100R mm	022500 100R
DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200R mm	022510 200R

## Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 28 mm	484030 28
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 26 mm	484030 26
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 27 mm	484030 27
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 30 mm	484030 30
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 25 mm	484030 25
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 20-30	428993 20-30