

Mitutoyo**Indvendig mikrometerskrue Holtest, Måleområde: 50-63mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429000 50-63
GTIN	4946368517735
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

Specialtilbehør:

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	156 mm
Måledybde med forlænger	255 mm
Måleområde	50 - 63 mm
Standardmåledybde	105 mm
Måletromle-Ø	23 mm
Mål a	3,4 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022500 100
DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 4/150	429010 4/150
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 50 mm	484030 50