

Mahr**Indvendig mikrometerskrue Micromar, Måleområde: 150-175mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428900 150-175
GTIN	4059192010423
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele matforkromede.

Målespindel fuldstændig hærdet og slebet.

Hurtigdrev med integreret kobling.

Selvcentrerende målehoved fra 12 mm med HM-målebakker.

Fra 12 mm **til målinger ned til bunden af borehullet.**

Fra 40 mm målehoved i aluminium af hensyn til lavere vægt.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428950, indstillingsringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	150 - 175 mm
Måledybde med forlænger	282 mm
Mål a	0 mm
Standardmåledybde	132 mm
Fejlgrænse	0,007 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	DIN 863
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022500 200
DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

Tilbehør

TolerancerDIN 2250 C Nominalmål-Ø 160 mm	484030 160
--	------------