

**Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 30-40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428990 30-40
GTIN	4045197274243
Artikelklasse	42B

Beskrivelse**Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele marforkromet (fra Ø 12 HM målebakker). Selvcentrerende målehoved med 3 målebakker (fra Ø 12 HM).

Leveringsomfang:

Inklusive tolerancering (til justering) og forlænger.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428993, indstillingsringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	30 - 40 mm
Mål a	0,5 mm
Standardmåledybde	97 mm
Måledybde med forlænger	247 mm
Tolerancering-Ø	40 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100R mm	022500 100R
DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200R mm	022510 200R

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 36 mm	484030 36
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 30-50	428993 30-50
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 35 mm	484030 35
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm	484030 40
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 34 mm	484030 34
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 30 mm	484030 30
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 38 mm	484030 38