

**Mitutoyo****Indvendig mikrometerskrue Holtest, Måleområde: 6-8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429000 6-8
GTIN	4946368517155
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

**Specialtilbehør:**

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

**Teknisk beskrivelse**

Måledybde med forlænger	157 mm
Måletromle-Ø	17 mm
Standardmåledybde	57 mm
Måleområde	6 - 8 mm
Mål a	2 mm
Samlet længde	106 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,001 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200

## Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm	484030 7
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 6 mm	484030 6
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 1/100	429010 1/100
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 8 mm	484030 8