

**Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 87-100mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428990 87-100
GTIN	4045197608031
Artikelklasse	42B

Beskrivelse**Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele marforkromet (fra Ø 12 HM målebakter). Selvcentrerende målehoved med 3 målebakter (fra Ø 12 HM). Kabinet lakeret.

Leveringsomfang:

Inklusive tolerancering (til justering) og forlænger.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428993, indstillingsringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	87 - 100 mm
Standardmåledybde	117 mm
Tolerancering-Ø	87 mm
Mål a	1 mm
Måledybde med forlænger	267 mm
Fejlgrænse	0,007 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200R mm	022510 200R

Tilbehør

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 95 mm	484030 95
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 50-100	428993 50-100