

**Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 40-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428990 40-50
GTIN	4045197276353
Artikelklasse	42B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele marforkromet (fra Ø 12 HM målebakker). Selvcentrerende målehoved med 3 målebakker (fra Ø 12 HM).

**Leveringsomfang:**

Inklusive tolerancering (til justering) og forlænger.

**Specialtilbehør:**

Forlænger nr. 428993, indstillingsringe nr. 484030.

**Teknisk beskrivelse**

Standardmåledybde	97 mm
Tolerancering-Ø	40 mm
Måledybde med forlænger	247 mm
Mål a	0,5 mm
Måleområde	40 - 50 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

## Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100R mm	022500 100R
DAkKS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200R mm	022510 200R

## Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 46 mm	484030 46
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 30-50	428993 30-50
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 50-100	428993 50-100
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 44 mm	484030 44
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 42 mm	484030 42
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 40 mm	484030 40
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 50 mm	484030 50
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 45 mm	484030 45