

Mitutoyo**Indvendig mikrometerskrue Holtest, Måleområde: 75-88mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429000 75-88
GTIN	4946368517759
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

Specialtilbehør:

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måledybde med forlænger	255 mm
Standardmåledybde	105 mm
Måleområde	75 - 88 mm
Mål a	3,4 mm
Samlet længde	156 mm
Måletromle-Ø	23 mm
Fejlgrænse	0,006 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog

Emballage	Stabil boks
Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100 mm	022500 100

Tilbehør

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 85 mm	484030 85
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 70 mm	484030 70
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 4/150	429010 4/150
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 80 mm	484030 80
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 75 mm	484030 75