



## Indvendige mikrometerskruer, sæt, Måleområde: 6-12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	428991 6-12
GTIN	4045197276360
Artikelklasse	42B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Aflæsnings- og betjeningsdele marforkromet (fra Ø 12HM målebakker). Selvcentrerende målehoved med 3 målebakker (fra Ø 12 HM).

#### Leveringsomfang:

Indvendige mikrometerskruer nr. 428990, indstillingsringe (til justering) og forlænger.

### Teknisk beskrivelse

Antal indstillingsringe	2
Tolerancering-Ø	8 / 10 mm
Antal mikrometerskruer	3
Måleområde	6 - 12 mm
Fejlgrænse	0,004 / 0,005 mm
Aflæsning	0,001 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	S6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

### Services

KalibreringIndvendige mikrometerskruer, sæt Måleområde 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

### Tilbehør

Indvendig mikrometerskrue Måleområde 8-10 mm	428990 8-10
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm	484030 9
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm	484030 7
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 8 mm	484030 8
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 6-12	428993 6-12
Indvendig mikrometerskrue Måleområde 10-12 mm	428990 10-12
Indvendig mikrometerskrue Måleområde 6-8 mm	428990 6-8
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 10 mm	484030 10