

Mitutoyo**Indvendig mikrometerskrue Holtest, Måleområde: 8-10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	429000 8-10
GTIN	4946368517162
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Rustfri, alle aflæsningselementer er blændfrit forkromede. Måletromle med dybsort skala og skralde.

Til gennemgående borer, måleflader i hærdet stål.

Specialtilbehør:

Forlængere nr. 429010, kontrolringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	106 mm
Standardmåledybde	57 mm
Måleområde	8 - 10 mm
Måletromle-Ø	17 mm
Måledybde med forlænger	157 mm
Mål a	2 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,001 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200 mm	022510 200
Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 20 mm	022500 20

Tilbehør

Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 10 mm	484030 10
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 9 mm	484030 9
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 8 mm	484030 8
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 1/100	429010 1/100