

**Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 50-63mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428990 50-63
GTIN	4045197608000
Artikelklasse	42B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele marforkromet (fra Ø 12 HM målebakker). Selvcentrerende målehoved med 3 målebakker (fra Ø 12 HM). Kabinet lakeret.

**Leveringsomfang:**

Inklusive tolerancering (til justering) og forlænger.

**Specialtilbehør:**

Forlænger nr. 428993, indstillingsringe nr. 484030.

**Teknisk beskrivelse**

Tolerancering-Ø	62 mm
Mål a	1 mm
Standardmåledybde	117 mm
Måleområde	50 - 63 mm
Måledybde med forlænger	267 mm
Fejlgrænse	0,007 mm
Aflæsning	0,005 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

### Services

Kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibrering Indvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200R mm	022510 200R

### Tilbehør

Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 50-100	428993 50-100
Tolerancing DIN 2250 C Nominalmål-Ø 55 mm	484030 55