

**Indvendig mikrometerskrue, Måleområde: 6-8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428990 6-8
GTIN	4045197276315
Artikelklasse	42B

Beskrivelse**Udførelse:**

Aflæsnings- og betjeningsdele marforkromet (fra Ø 12 HM målebakter). Selvcentrerende målehoved med 3 målebakter (fra Ø 12 HM).

Leveringsomfang:

Inklusive tolerancering (til justering) og forlænger.

Specialtilbehør:

Forlænger nr. 428993, indstillingsringe nr. 484030.

Teknisk beskrivelse

Måledybde med forlænger	154 mm
Standardmåledybde	54 mm
Måleområde	6 - 8 mm
Mål a	1,5 mm
Tolerancering-Ø	6 mm
Fejlgrænse	0,004 mm
Aflæsning	0,001 mm
Norm	Fabriksstandard
Måletromleinddeling	1/50 mm
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	B6
Produkttype	Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Services

KalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibreringIndvendig 3-punkts mikrometerskrue Maks. måleområde 200R mm	022510 200R

Tilbehør

TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 7 mm	484030 7
Forlænger til indvendig mikrometerskrue Type 6-12	428993 6-12
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 6 mm	484030 6
TolerancingDIN 2250 C Nominalmål-Ø 8 mm	484030 8